

MONTAGESTÜTZE HANDLAUF MS2



EIN-MANN-MONTAGE: SICHER UND PRÄZISE



Mit dieser Montagestütze können Sie jetzt auf einfachste Weise Handläufe montieren. Vakuumfüsse halten die Montagestütze sicher am Boden. Die Montage kann von einem einzigen Mann ausgeführt werden: Eine Hilfe bei vielen Montagen.

Einhängen und Ausrichten

Je nach Grösse des zu montierenden Handlaufs die Montagestützen mit ihren Saugköpfen am Boden befestigen. Danach den Handlauf einhängen und fixieren. Durch die Schnellspannhebel können Sie den Handlauf nun in Ruhe ausrichten.

Befestigen

Je nach Art der Befestigung werden die Konsolen angeschweisst oder verschraubt. Danach können diese bequem montiert werden. Wie die Montage letztendlich durchgeführt wird, hängt immer von den verwendeten Konsolen ab und ob diese bereits vorher angebracht wurden. Tatsache ist jedoch, dass die gesamte Montage durch die Montagestützen erheblich vereinfacht wird, speziell bei gewendelten Treppenanlagen. →

NUTZEN SIE DIE VORTEILE DER MS2

- Ausrichten eines Handlaufs ohne zusätzliche Helfer
- Sicherer Stand auf fertigem Boden mit Saugfüssen
- Verstellbar in allen Richtungen
- Feinjustierung mit Schnellspannhebeln
- Aufnahme für alle gängigen Handlaufdurchmesser

MONTAGESTÜTZE HANDLAUF MS2



Aufnahme

Die Aufnahme ist problemlos auf alle gängigen Handlaufdurchmesser einstellbar.



Schnellspannhebel

Die Aluminiumspannhebel sorgen für schnelle und sichere Justierung.



Schutz

Dank gummierten Auflagen sind auch empfindliche Handläufe sicher klemmbar.



Saugfüsse

Hochwertige Saugfüsse ermöglichen eine Befestigung auf gasdichten Oberflächen wie Marmor, Glas, lackiertem Holz und Fliesen. Sollte keine passende Unterlage zur Verfügung stehen, können Sie z.B. eine Blechplatte als Unterlage verwenden.

TECHNISCHE DATEN

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| — Material: S355 / galva. Zink | — Max. Last: 10 Kg |
| — Masse (HxBxT): 730 x 410 x 120 mm | — Hubmin.: 665 mm |
| — Gewicht: 3,7 Kg | — Hubmax.: 1135 mm |